

Garant**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 12X13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610600 12X13
GTIN	4062406220228
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana nieluszcząco na matowo.

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna szerokość szczęki b1	29 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
długość klucza L	170 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni

położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie