

**Garant****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 36X41 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615600 36X41  |
| GTIN             | 4062406221102 |
| Klasa artykułu   | 61A           |

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**HT-Drive**– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

**Zalety**

- **Śruby są chwywane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 440 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 53 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 60 mm

**Opis techniczny**

|   |           |
|---|-----------|
| rozwartość klucza 1                                       | 36 mm     |
| maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks. | 60 mm     |
| rozwartości kluczy  | metryczny |

|   |                        |
|---|------------------------|
| rozwartość klucza 2                                       | 41 mm                  |
| maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks. | 53 mm                  |
| długość klucza L  | 440 mm                 |
| położenie pierścienia                                     | 75 stopni              |
| metoda wykonania  | kute matrycowo         |
| materiał  | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia  | matowy chromowany      |
| pierścień głęboko odsadzony                               | tak                    |
| pierścień otwarty   | nie                    |
| Rodzaj produktu   | Kluczy płaskie         |