

## Garant

### Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 13X15 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	615600 13X15
GTIN	4062406220907
Klasa artykułu	61A

#### Opis

##### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

##### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

##### wskazówka:

**HT-Drive**– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

##### Zalety

- **Śruby są chwytane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 245 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 22 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 23 mm

#### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	23 mm
długość klucza L	245 mm
rozwartość klucza 1	13 mm

rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	22 mm
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
pierścień głęboko odsadzony	tak
pierścień otwarty	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie