

**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 18X21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610600 18X21
GTIN	4062406220334
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 235 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 40 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 47 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b2	47 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartość klucza 1	18 mm
rozwartość klucza 2	21 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna szerokość szczęki b1	40 mm
długość klucza L	235 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie