

**Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba wkrętaków: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610610 13
GTIN	4062406220501
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwarłości.
Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Wielk. 6x7;
8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34; 36x41

Opis techniczny

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucze płaskie, 2-stronne rozwarłość klucza 16X17 mm	610600 16X17
Klucze płaskie, 2-stronne rozwarłość klucza 10X11 mm	610600 10X11
Klucze płaskie, 2-stronne rozwarłość klucza 27X32 mm	610600 27X32
Klucze płaskie, 2-stronne rozwarłość klucza 8X9 mm	610600 8X9

Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 30X34 mm	610600 30X34
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 36X41 mm	610600 36X41
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 20X22 mm	610600 20X22
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 14X15 mm	610600 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 21X23 mm	610600 21X23
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 6X7 mm	610600 6X7
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 12X13 mm	610600 12X13
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 24X26 mm	610600 24X26
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 18X19 mm	610600 18X19