



Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV wersja metalowa, Typ: 13-1/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

- **uchwyt wiertarski bezkluczykowy, z samoczynną blokadą promieniową. Nie jest potrzebna żadna blokada dodatkowa (zwłaszcza przy wierceniu udarowym)**
- **bardzo ergonomiczne, łatwe w obsłudze, wspomaganie kluczem 6-kątnym**
- **duża dokładność ruchu obrotowego**
- **wykonanie z otworem przelotowym do obrotów prawych i lewych (gwint M5 albo M6).**

Z zabezpieczeniem najazdowym.

Jednocześnieowy korpus uchwytu wiertarskiego; otwieranie uchwytu wiertarskiego jedną ręką po zatrzymaniu wrzeciona wiertarki. Wyjątkowo zwarta konstrukcja.

zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 42,4 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 51 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 60,9 mm

adapter: 1/2-20 cal

maksymalna moc wiertarki: 1100 W

Opis techniczny

długość głowicy wiertarskiej otwartej	51 mm
dł. uchwytu zamkniętego	60,9 mm

maksymalna moc wiertarki	1100 W
adapter	1/2-20 cal
zakres mocowania	1,5 - 13 mm
typ	13-1/2
Ø zewnętrzna	42,4 mm
blokada promieniowa	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe