

**Garant****Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 125SP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Z otworem płuczkowym i portem do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzeczona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

**Zastosowanie:**

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

**Pasuje do :**

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

**w dostawie::**

Szyna bazowa, wrzeczono, nakrętki wrzeczona.

**Wyp. dodatkowe:**

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne nr 627424 roz. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 roz. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1.

**wskazówka:**

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

maks. siła mocująca do: 32 kN

masa: 9 kg

L: 220 mm

B: 125 mm

wysokość H: 54 mm

zakres mocowania S1: 0 - 94 mm

**Opis techniczny**

masa	9 kg
zakres mocowania S1	0 - 94 mm
Kąt wychylenia	±2 stopni
rozwarości kluczy	13 mm
rozwarości kluczy	5 mm
maksymalny moment obrotowy	132 Nm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 125
L	220 mm
zakres mocowania S2	92 - 180 mm
Seria	xtric
maks. siła mocująca do	32 kN
B	125 mm
wysokość H	54 mm
Rowek wzdłużny	20 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

**Akcesoria**

Łożyska wrzecionowe, kompletne Typ 125/220	363008 125/220
Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 125/120 mm	363080 125/120
Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 125/138 mm	363080 125/138
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 10 mm	363076 10
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 12 mm	363076 12
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20 mm	363076 20
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 25 mm	363076 25
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 30 mm	363076 30
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 30C mm	363076 30C
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 32 mm	363076 32
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 32C mm	363076 32C
Łapki zaciskowej Typ CS1	361165 CS1
Nakrętka wrzeciona wahliwa, po prawej Typ 125	363099 125
Nakrętki wrzecionowe sztywne, prawe Typ 125	363097 125
Nakrętki wrzecionowe wahliwe, lewe Typ 125	363098 125
Miękka szczęka nasadzana Typ 160S	363034 160S
Miękka szczęka nasadzana Typ 160A	363034 160A