

Garant
Oprawki miedzowe Heavy Duty, wersja neutralna,, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 100/8,0L mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273558 100/8,0L
GTIN	4062406221140
Klasa artykułu	21U

Opis
Wykonanie:

Z czterema gniazdami płytki dla wysokości miecza ponad 100 mm.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 274000 lub nr 319132; 319133 (uchwyty VDI).

w dostawie::

Bez klucza nr 279940 – należy zamawiać osobno!

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 1000 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 760 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h_5	100 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	1000 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	760 mm
Szerokość skrawania W	8 mm
wysięg L_1 z szyjką	500 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Przecinaki