

**Narzynki HSS-E, M× skok gwintu: 30X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141055 30X2
GTIN	4062406223281
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	2 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	18 mm
wielkość gwintu	30 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe