



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 10X0,75
GTIN	4062406223205
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

skok	0,75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	30 mm
wysokość	11 mm
wielkość gwintu	10×0,75
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe