

Garant**Narzynki HSS-E, MF: 6X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141055 6X0,5
GTIN	4062406223304
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**.

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. **Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,5 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

wysokość	5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	20 mm
skok	0,5 mm
wielkość gwintu	M6x0,5

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		