



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 2,5X0,35
GTIN	4062406223328
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
skok	0,35 mm
wysokość	5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	2,5×0,35
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe