



Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 1.3/8-6
GTIN	4062406224219
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø gwintu	34,93 mm
liczba zwojów na cal	6
Ø zewnętrzna	65 mm
wysokość	25 mm
wielkość gwintu	1.3/8-6
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A