

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 17X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 17X0,5
GTIN	4062406223083
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

skok	0,5 mm
wysokość	14 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	17 × 0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe