

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 20X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 20X2
GTIN	4062406222260
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	45 mm
skok	2 mm
wysokość	14 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	20×2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe