



Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 25X1
GTIN	4062406223588
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	1 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	55 mm
wysokość	16 mm
wielkość gwintu	25 × 1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe