

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 56X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 56X1,5
GTIN	4062406222826
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	105 mm
wysokość	22 mm
wielkość gwintu	56 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe