

**Garant****Narzynki HSS, MF: 42X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 42X2
GTIN	4062406222642
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2 mm

Ø zewnętrzna: 75 mm

wysokość: 20 mm

**Opis techniczny**

wysokość	20 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	2 mm
wielkość gwintu	M42x2

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		