

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 39X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 39X1,5
GTIN	4062406222567
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	75 mm
wysokość	20 mm
skok	1,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	39 × 1,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe