

**Narzynki, M: M33****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140400 M33
GTIN	4062406221775
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	3,5 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
wysokość	25 mm
wielkość gwintu	33
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe