



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M33
GTIN	4062406221171
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	25 mm
skok	3,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	65 mm
wielkość gwintu	33
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe