

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 39X2****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141050 39X2   |
| GTIN             | 4062406222574 |
| Klasa artykułu   | 11K           |

**Opis techniczny**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| skok                      | 2 mm      |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6g |
| wysokość                  | 20 mm     |
| Ø zewnętrzna              | 75 mm     |
| wielkość gwintu           | 39 × 2    |
| Rodzaj gwintu             | MF        |
| Kąt boku zarysu gwintu    | 60 stopni |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS       |
| norma                     | EN 22568  |
| kierunek skrawania        | prawe     |