

**Narzynki, G: G3.1/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G3.1/2
GTIN	4062406224165
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ścięcia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: DIN 382

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 100,33 mm

rozwartość klucza: 150 mm

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

wysokość	25 mm
Ø gwintu	100,33 mm
rozwartość klucza	150 mm
liczba zwojów na cal	11
wielkość gwintu	G3.1/2

Klasa tolerancji	A
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Rodzaj produktu	Narzynki