

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M9
GTIN	4062406221799
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	9 mm
skok	1,25 mm
Ø zewnętrzna	25 mm
wielkość gwintu	9
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe