



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M36
GTIN	4062406221188
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

wysokość	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	65 mm
skok	4 mm
wielkość gwintu	36
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe