



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 12X0,5
GTIN	4062406223410
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	11 mm
skok	0,5 mm
wielkość gwintu	12×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe