

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 5,5X0,9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 5,5X0,9
GTIN	4062406223106
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	0,9 mm
wielkość gwintu	5,5×0,9
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe