

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 56X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 56X4
GTIN	4062406223182
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

wysokość	22 mm
Ø zewnętrzna	105 mm
skok	4 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	56 × 4
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe