



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M39
GTIN	4062406221195
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	4 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
wysokość	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	39
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe