

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 18X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 18X2
GTIN	4062406222215
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

wysokość	14 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	45 mm
skok	2 mm
wielkość gwintu	18 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe