

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 3,5X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 3,5X0,25
GTIN	4062406223038
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	5 mm
skok	0,25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	3,5×0,25
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe