

**Garant****Narzynki, M: M4,5**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	140400 M4,5
GTIN	4062406221737
Klasa artykułu	11K

### Opis

**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

### Opis techniczny

wysokość	7 mm
skok	0,75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	20 mm
wielkość gwintu	M4,5

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		