

**Garant****Narzynki, G: G7/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G7/8
GTIN	4062406224103
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

narzynka <B>sześciokątna, bez</B> ścienia w nakroju, do wygładzania.

**Zastosowanie:**

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: DIN 382

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 30,2 mm

rozwartość klucza: 60 mm

wysokość: 18 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	60 mm
Ø gwintu	30,2 mm
wysokość	18 mm
liczba zwojów na cal	14
wielkość gwintu	G7/8

Klasa tolerancji	A
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 382
Rodzaj produktu	Narzynki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		