

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 3,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 3,5X0,35
GTIN	4062406222390
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
skok	0,35 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	5 mm
wielkość gwintu	3,5 × 0,35
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe