

**Narzynki, M: M9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140400 M9
GTIN	4062406221744
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,25 mm
wysokość	9 mm
Ø zewnętrzna	25 mm
wielkość gwintu	9
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe