

**Narzynki, G: G7/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G7/8
GTIN	4062406224059
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

**Zastosowanie:**

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 30,2 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	30,2 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
wielkość gwintu	G7/8

Ø zewnętrzna	65 mm
wysokość	18 mm
liczba zwojów na cal	14
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki