



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

Ø gwintu	38,1 mm
liczba zwojów na cal	6
wysokość	30 mm
Ø zewnętrzna	75 mm
wielkość gwintu	1.1/2-6
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	UNC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
Klasa tolerancji	2A