

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 15X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 15X2
GTIN	4062406222147
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

skok	2 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	11 mm
wielkość gwintu	15 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe