

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 95X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 95X2
GTIN	4062406223144
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

skok	2 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	25 mm
Ø zewnętrzna	150 mm
wielkość gwintu	95 × 2
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe