

**Narzynki, G: G1.3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142050 G1.3/4
GTIN	4062406223984
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. **Nakrój 1 3/4 zwoju.**

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: EN 24231

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 53,75 mm

Ø zewnętrzna: 90 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	53,75 mm
kierunek skrawania	prawe
Klasa tolerancji	A
wielkość gwintu	G1.3/4

wysokość	22 mm
liczba zwojów na cal	11
Ø zewnętrzna	90 mm
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 24231
Rodzaj produktu	Narzynki