

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M27
GTIN	4062406221812
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	65 mm
skok	3 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	25 mm
wielkość gwintu	27
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe