

Garant**Narzynki HSS-E, MF: 4X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 141055 4X0,35

GTIN 4062406223359

Klasa artykułu 11K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,35 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna 20 mm

Klasa tolerancji DIN 13 6g

wysokość 5 mm

skok 0,35 mm

wielkość gwintu M4×0,35

| | |
|------------------------|-----------|
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | EN 22568 |
| kierunek skrawania | prawe |
| Rodzaj produktu | Narzynki |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się warunkowo | | |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się warunkowo | | |
| olej | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |