

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 4X0,25****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 141050 4X0,25 |
| GTIN | 4062406223045 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-----------|
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| wysokość | 5 mm |
| Ø zewnętrzna | 20 mm |
| skok | 0,25 mm |
| wielkość gwintu | 4 × 0,25 |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | EN 22568 |
| kierunek skrawania | prawe |