

Garant**Narzynki HSS, MF: 26X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 26X1
GTIN	4062406222345
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 16 mm

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1 mm
Ø zewnętrzna	55 mm
wysokość	16 mm
wielkość gwintu	M26×1

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		