



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 13X1
GTIN	4062406223540
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

skok	1 mm
wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	13×1
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe