

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 11X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 11X1,25
GTIN	4062406222055
Klasa artykułu	11K

**Opis techniczny**

wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,25 mm
wielkość gwintu	11×1,25
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe