

**Narzynki HSS, M× skok gwintu: 12X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141050 12X0,75
GTIN	4062406222079
Klasa artykułu	11K

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	38 mm
wysokość	11 mm
skok	0,75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	12×0,75
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe