

**Narzynki, G: G4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	142060 G4
GTIN	4062406224417
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

narzynka sześciokątna, bez ścienia w nakroju, do wygładzania.

Zastosowanie:

Do walcowych gwintów rurowych Whitwortha DIN ISO 228/1

norma: DIN 382

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 113,03 mm

rozwartość klucza: 160 mm

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	160 mm
liczba zwojów na cal	11
Ø gwintu	113,03 mm
wysokość	25 mm
wielkość gwintu	G4

Klasa tolerancji	A
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 382
Rodzaj produktu	Narzynki