

SWISS TOOLS

Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/11HPmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320340 40/11HP
GTIN	2050002039933
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
części zamienne	S05
rozstaw końcówek osi f	27 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	50 mm
Ø chwytu	40 mm
wielk. płytki	11
długość całkowita	74 mm
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawe

Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07

