

SWISS TOOLS

Noże prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/15HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320035 40/15HP
GTIN	2050002039643
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN..1506..

części zamienne: P05

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DN..1506..
Ø chwytu	40 mm
Seria	Noże
wielk. płytki	15
części zamienne	P05
wymiar A długości wysięgu	55 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego D ₁ min.	50 mm
rozstaw końcówek osi f	27 mm
długość całkowita	77 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ D07	320611 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P04	320618 P04
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Podkładki nr 1 Typ P04	320610 P04
Podkładki nr 1 Typ D07	320610 D07
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Podkładki nr 1 Typ P02	320610 P02
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Pierścienie dyszy nr 5 Typ D07	320613 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P06	320611 P06
Kołki rurowe nr 7 Typ P06	320618 P06
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05

Kołki rurowe nr 7 Typ P02	320618 P02
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) Typ 63	320001 63
Podkładki nr 1 Typ P06	320610 P06
Łapki zaciskowe nr 6 Typ D07	320614 D07
Śruby mocujące nr 3 Typ P02	320611 P02
Dźwigienki nr 4 Typ P02	320612 P02
Śruby mocujące nr 3 Typ P04	320611 P04
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P06	320612 P06
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P04	320612 P04